

Hamamatsu

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Hamamatsu Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Hamamatsu T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
1085	Date 2017-04
Semiflexible Lead Type Of R6237	1- 76 x 76 mm Rectangular, Head-on type, Bialkali photocathode, Spectral response : 300 to 650 nm), for Gamma camera,
Polarimetre photomultiplier RCA 931 A	
Polarimetre Dr Kernchen (sucromat) 12 V 20 Watt	(Philips 7388)
k1713-08	Package TO-5 Cooling No-cooled Detector Element Si, InGaAs Photosensitive Area 2.4 x 2.4mm, Ø1mm Reverse voltage 5V, 2V Operating temperature -40 C°to +70 C° Storage temperature -55 C°to +85 C° GE Part No 261A1812P010 - Replaced by 261A1812P012
01.CP.186.3538	
062-65055-05	
200-75508	
300-2070	
709-302919017	
83898	
A2095	

A2098
A3179-01
A3179-04
A4372-05
A4539
A9160
A9762-05
C10709
C10807 (Military use- can not offer)
C10935-300
C10940-03
C10940-03-R2
C10940-53
C10940-53-R2
C11010MA
C1103-04
C1103-05
C11118GA
C1118
C11351
C11482GA
C11512
C11512-01
C11708MA
C12666MA
C12702-04
C12880MA
C12880MA-10
C13016
C13210-01-BF-KIT
C3704
C4840-02
C5185-02
C5605
C6080
C7169

C8000-30D
C8855-01
C9536-01
C9536-02
C9744
C9914GB
D7805I
DS-350U
E1168-05
E2608
E2762-509
E4370-01
E5776
E5859-05
E5859-05 D
E6611
E6647
E678-13F
E678-21C
E678-8F (Military use- can not offer)
E7289-02
E7536
E878-01
E989-62
G10899-01K
G10899-02K
G10899-03K
G11097-0606S
G11097-0707S
G12182-003K
G12182-010K
G12183-003K
G12183-005K
G12183-010K
G12183-020K
G12183-030K

G12183-103K
G12183-203K
G14448-003L
G8376-05
G8931-10
G8931-20
H10426-01
H10426-01 MOD
H10721
H10721-01
H10721-110
H10721-20
H10721-210
H10722-110
H10722-20
H11706P-01
H12700A
H4083
H5783
H8500C
H9305-01
H9305-03
H9305-04
H9306-03
H9958-01
H9958-02
HPK – L 2194-13 OEM
J6677
K1713-01
K1713-05
KEITHLEY 2400
L10290
L10366-10
L10671
L11034

L11035-11
L11035-12
L12515
L1835
L2194
L2194-13
L233-82NQ(PB)
L2422
L4633
L4634
L6310-53
L6380
L6408-01 oem
L9455
L9455-02
L9455-02L
L9455-13
L9566-01A
M7279
N2606-06
NIRO-200NX
ORCA FLASH 4.0
P10090-01
P2532-01
P-2682-01
P3207-08
P3257-31
P6606-110
P6606-320
P9217
P9217-03
P9217-04
P9217-0E
P92176F
P9696-03
P9696-203

[POWER SUPPLY FOR H10721](#)

[R106UH-01](#)

[R106UH-02](#)

[R12828-210](#)

[R1288A](#)

[R1288A-08,](#)

[R1288A-08, TA6517](#)

[R1527P](#)

[R1828-01](#)

[R1868](#)

[R1924A](#)

[R2154-02](#)

[R2868-04](#)

[R4144](#)

[R550](#)

[R6094](#)

[R6231](#)

[R6231-01](#)

[R6233-01](#)

[R649](#)

[R7154](#)

[R7446](#)

[R7446-06](#)

[R7447](#)

[R758-10](#)

[R-928](#)

[R943-02](#)

[R9533](#)

[R9880U-210](#)

[S10077](#)

[S10355-01](#)

[S10356-01](#)

[S-10783](#)

[S12053-02](#)

[S12053-05](#)

[S12086](#)

S12158-01CT	
S1223	
S1223-01	
S12236-008F	
S1226-18BQ	
S1227-1010BQ	
S1337-33BQ	
S-2386	
S3399	
S3590-08	
S3590-18	
S3590-19	
S3932	
S5973-02	
S6045-05	
S6775	
S6931-01	
S6967	
S7136	
S8650	
S9219	
S9269	
S9648-100	
S9682	
S9706	
SI APD S8664-1010	
SI APD S8664-55	
SOT-AK0001-0PB	
SOT-AK0001-0SN	
UV TRON 2868	
X10468-03	
XK5930	
Mini-spectrometer - C9913GC	light source, fiber optic cable + white reference
Mini-spectrometer - C11118GA	light source, fiber optic cable + white reference
H3178-51 PMT assembly,	built-in PMT R580

SI PIN PHOTODIODE, REF: HAMAMATSU, PN: S9055-01	
SI PIN PHOTODIODE, REF: HAMAMATSU, PN: S3399	
PHOTO IC DIODE, REF: HAMAMATSU, PN: S11153-01MT	
PC1-60-057	Sens Hamamatsu 0,4 x 1024 pix, 409mm - C10400-08FA + M9468-02
PC1-60-006	Frame grabber Sirio PCI x Hamamatsu Cod.SV-98007
C12666MA	
C13366-1350ga	MPPC module RoHS konform
C9727-01	
L2175	
C10807	
L2d2 Lamp For Jasco V-530	
L2d2 L-6380	
L4647	
A9763 01	
C9525-02	
C8855-1	
C10082md	
C9920-12	
R928ha	PHOTOMULTIPLIER TUBE
Aa 6800	
S3590-09	
1p28	
L7047	
C11008ma	
Uv-Vis S2d2 - Compact Uv-Vis S2d2 Fiber Light Source	
C4900	
R1512-04	PHOTOMULTIPLIER TUBE 1500V 88MA
200-75508 Xenon Lamp.75w.Kxl-75fb.Lesso3	
L2480	
L9455-11	
C10633	
L9418-42	
L6408-01 For V-570	
L7685	

C6706-020	
L6604	
C10082cah	
C10083md	
C10083ca	
L9455-01	
L7684	
C13366-3050ga	MPPC module RoHS konform
R928	PHOTOMULTIPLIER TUBE
C2903	POWER SUPPLY 420V
R720501	TUBE
C11009ma	
L2917	
A9763-01	
C11007ma	
L2173	
L4633-01	
H5783-01	PHOTOMULTIPLIER MODULE
C9732dk-11	
L2d2,Model No L6380	
C9920-11	
C3704 Uv Tron	
L11171	
L11035-13	
01.Cp.186.3538 Image Control Cpc24	
L2194-01	
C8750-16fcb	
C9940-01	
C10988ma	
L6605	
R1512	PHOTOMULTIPLIER TUBE
L2195	
L2173 35 W	
C10372-02	
A9762-01	
C8800-01cu	CCD CAMERA 1000X1000 159FPS 12BIT

C11440-50b	
A9762 01	
931a	
931a(04)	
L2441	
L6408-01	
L2189	
C9300-221	
C11347-11	
L2194-13 Gt; -Item / Alternative Gt; L2194-01	
C9410ma	
C10083cah	
L2482	
L6310-53 Spl	
C10082ca	
L2174-01	
H5783-06	USES LP HV
062 65055 05	
C5966-31	PHOTONIC MULTI-CHANNEL PMA-11
S8119	
L9455-12	
L2194 Xenon Lamp	
C9409ma	
L2417	
L2d2 L6380 Deuterium Lamp	Deuterium Lamp 04J