



## Haug

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Haug** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Haug T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">03.8005.000 200,00cm</a>	RN 200,00CM ionizing bar
<a href="#">06.0210.000 3m</a>	SystemX-2000 connection cable 3 M KOAX AC
<a href="#">01.7701.400</a>	
<a href="#">01.7757.000,</a>	
<a href="#">01.7760.040</a>	
<a href="#">01.7780.220</a>	
<a href="#">01.7780.500</a>	
<a href="#">01.7781.020</a>	
<a href="#">01.7835.200</a>	
<a href="#">02.8492.000</a>	
<a href="#">02.8593.000</a>	
<a href="#">02.8593.300</a>	
<a href="#">02.8593.600</a>	

<a href="#">03.7019.000 + 06.0211.000</a>
<a href="#">03.8005.000 (110 CM)</a>
<a href="#">03.8005.000 (200CM)</a>
<a href="#">03.8005.000 90,00 C</a>
<a href="#">03.8005.103 + X-7807</a>
<a href="#">03.8005.252</a>
<a href="#">03.8008.000 + 05.8519.050</a>
<a href="#">03.8008.140 + 05.8519.300</a>
<a href="#">03.8020.050</a>
<a href="#">03.8020.164</a>
<a href="#">03.8020.180</a>
<a href="#">03.8200.003</a>
<a href="#">03.8505.000 + 06.0240.00 + D-0262</a>
<a href="#">03.8505.000 + 06.0240.000</a>
<a href="#">03.8510.000</a>
<a href="#">03.8520.000</a>
<a href="#">03.8520.036</a>
<a href="#">03.8520.076</a>
<a href="#">03.8524.030</a>
<a href="#">03.8535.001</a>
<a href="#">03.8600.020</a>
<a href="#">03.8601.000</a>
<a href="#">03.9011.009</a>
<a href="#">04.7300.400</a>
<a href="#">04.7531.002</a>
<a href="#">05.8065.076</a>
<a href="#">05.8091.100</a>
<a href="#">05.8098.095</a>
<a href="#">05.8519.050</a>
<a href="#">05.8519.200</a>
<a href="#">05.8519.300</a>
<a href="#">06.0210.000 (300CM)</a>
<a href="#">06.0220.000</a>

<a href="#">06.0450.001</a>
<a href="#">06.1001.000</a>
<a href="#">06.2002.000</a>
<a href="#">06.2225.000</a>
<a href="#">06.2225.001</a>
<a href="#">06.8941.000</a>
<a href="#">06.8960.001</a>
<a href="#">08.8598.004</a>
<a href="#">08.8710.000</a>
<a href="#">08.8710.001 + 06.2220.000</a>
<a href="#">08.8711.000</a>
<a href="#">08.8718.001</a>
<a href="#">08.8751.000 + 06.2251.000</a>
<a href="#">09.7650.000</a>
<a href="#">10.0004.000</a>
<a href="#">10.0268.000</a>
<a href="#">10.0400.001</a>
<a href="#">10.0400.001RX</a>
<a href="#">10.7218.001</a>
<a href="#">10.7220.000</a>
<a href="#">11.7224.004</a>
<a href="#">12.0002.000</a>
<a href="#">12.7209.000</a>
<a href="#">22 06.2225.000</a>
<a href="#">22E 75-50 LM-L</a>
<a href="#">26.6018.00</a>
<a href="#">4.7175.280 +D-0262 + D-0264</a>
<a href="#">A3TL N AT050 TTL034</a>
<a href="#">AG 30</a>
<a href="#">AK N 22 ALS axial 5,00 M</a>
<a href="#">ALS axial 220,00 CM</a>
<a href="#">Nr. V53760/27</a>
<a href="#">Static Line EN SL LC</a>

<a href="#">V53760/27</a>	
<a href="#">VS 095 400</a>	
<a href="#">X-0514</a>	
<a href="#">ART.NR: 26.6035.00)</a>	154kV
<a href="#">ART.NR: 26.6018.00)</a>	154kV
<a href="#">01.7760.040 Netzteil Multistat UI/Csa Zulassung230v/50-60hz 2,6m Netzkabel</a>	
<a href="#">Type:En8 Id:01.7757.000,Prim:230v,50- 60hz,50va,Sek: 7kv 3ma</a>	
<a href="#">03.8601.000 Ionisationsstab Ps Radial Tpe</a>	
<a href="#">03.8005.103</a>	
<a href="#">01.7780.200 Netzteil En SI 2,6 Mnetzleitung230v/50-60hz 10 Manschlussleistung</a>	
<a href="#">01.7780.200 Netzteil En SI 2 ,6 M Netzleitung230v/50-60hz 10 M Anschlussleistung</a>	
<a href="#">26.6035.00</a>	
<a href="#">96.6040.85</a>	
<a href="#">02.8593.000 Vk N 23 Tpeverbindungskabel Mit Klappw Inkel</a>	
<a href="#">06.0450.001 Isolierende Profilisolierprofil Lq Ri</a>	
<a href="#">53.6590.01</a>	
<a href="#">0602201000</a>	
<a href="#">Rahme Entionisierung Typ Prx U Set</a>	
<a href="#">03.8520.076 Vs 075 300 Tpeionisationsstab</a>	
<a href="#">01.7833.000</a>	
<a href="#">01.7701.000</a>	POWER SUPPLY IONIZATION PACK IP:230VAC OP:7-8KV
<a href="#">03.8020.050 Elektrode Vs 085-200</a>	
<a href="#">26.6018.00 Piston Ring</a>	
<a href="#">06.0450.001 Insulating Profile</a>	
<a href="#">06.1999.006</a>	
<a href="#">09.7635.200</a>	
<a href="#">Ag 25/Ag SI</a>	
<a href="#">03.8065.000</a>	

<a href="#">01.7835.100 Stromversorgung Des Ionisators Power Pack En SI Rlc</a>	
<a href="#">01.7760.000 Power Supply</a>	
<a href="#">03.8520.000 Vs Tpeionisationsstab</a>	
<a href="#">03.8505.000</a>	
<a href="#">06.0210.000 Anschlusskabel Systemx-2000</a>	
<a href="#">02.8492.000 Vk F 23 Verbindungskabel 1,70 M</a>	
<a href="#">03.8200.000 Ionisationsstab Incl. 3 Segments Anschlusskabel - Flex Ak 22 000</a>	
<a href="#">05.8519.050 Kabel Vk N 23950 Id</a> <a href="#">05.8519.050</a>	
<a href="#">04.7300.200</a>	
<a href="#">05.8590.500</a>	
<a href="#">06.0241.000 Tpe-Connection Cable Incl. X-2000 Plug - 10 Meters</a>	
<a href="#">01.7780.200 Netzteilnetzteil En SI 2 ,6 Mnetzleitung230v/50-60hz 10 Manschlussleistung</a>	
<a href="#">05.8519.200 Vk N 23 200 Koax Acverbindungskabel L-St.Alte Ausf</a>	
<a href="#">01.7833.000 Netzteil Ionisator</a>	
<a href="#">03.8505.000 Rn Tpeionisationsstab 225,00 Cm</a>	
<a href="#">Vs 095 400 Ionisator</a>	
<a href="#">EI-Ex79-1700</a>	
<a href="#">En SI Rlc</a>	
<a href="#">En SI Lc 2,6 M</a>	
<a href="#">22 06.2225.000 Kabel</a>	
<a href="#">Nr. V53760/27 Antistatik Stab-System X-2000, Vs 075 300</a>	
<a href="#">06.0240.000 Hv-Cable</a>	
<a href="#">502500</a>	
<a href="#">06.8976.000</a>	
<a href="#">04.7300.300</a>	
<a href="#">P10.0400.001rx Prx-Halteplatte</a>	
<a href="#">03.8505.000 110cm</a>	RN TPE ionizing Customs tariff number: 8543 7090
<a href="#">06.0210.000 Anschlusskabel Systemx-2000koax Ac 2,00 M</a>	

<a href="#">01.7757.100 Power Pack En-8 Lc 230 V/50-60 Hz230v/50-60hz Rohs</a>	
<a href="#">96.6303.23</a>	
<a href="#">08.8718.001 Aufladestab Axial 5mm Nadelabstand</a>	
<a href="#">03.8020.075</a>	
<a href="#">Mj Ii 300</a>	
<a href="#">01.7835.100 En SI Rlc</a>	
<a href="#">12.7209.000 Statometer Ii230v/115v/50-60hz Mit Kalibrierprotokoll</a>	
<a href="#">01.7835.100 Modul Netzteil En SI Rlc</a>	
<a href="#">Smi Sk600f, Ek200110</a>	
<a href="#">03.8020.066</a>	
<a href="#">04.7300.300 Delta Blow Er Da Tr 7300 300incl. 3 Mht Cable Koax Ac</a>	
<a href="#">01.7835.100</a>	
<a href="#">53.4299.00</a>	
<a href="#">08.8718.001 Die Elektrode Ionisator, L=1900</a>	
<a href="#">01.7759.000</a>	Multistat 115 V / 50-60 Hz power supply with function monitoring (K1) Weight: 5 KG Customs tariff number: 8543 7090 The capacitive load must not exceed 18 m i.e. Rod and cable length of the connected Devices added must not be longer than 18 m.
<a href="#">04.7204.000 Ri Lg, With Air Gun, Without Air Hose, Without Hv-Cable</a>	
<a href="#">96.6303.16</a>	
<a href="#">10.7218.000</a>	
<a href="#">06.0220.000 Ionisator Stab Mit Kabel Mit Steckern</a>	
<a href="#">09.7425.200</a>	
<a href="#">Static Load Bus For Ag 25/Ag SI</a>	
<a href="#">03.8020.000 Klemme Abgegriffen Stab170 Cm</a>	
<a href="#">06.0519.000 KI Grundk¼rper</a>	
<a href="#">06.0241.000 Anschlusskabel Tpe</a>	
<a href="#">01.7701.400 Netzteil En 70 Rlc (K1)230v/50-60hz</a>	
<a href="#">Smi Sk600f</a>	

<a href="#">En-SI-7780</a>	
<a href="#">X-6615 Air Hose (For Ri 65 P)</a>	
<a href="#">12.7210.000</a>	
<a href="#">01.7780.200 Transformator Nr. 111709/10</a>	
<a href="#">06.0519.000</a>	
<a href="#">En SI 01.7780.220 Ionisator</a>	
<a href="#">03.8510.000 Opi Tpe</a>	
<a href="#">Dc-30</a>	CHARGING GEN
<a href="#">01.7956.000</a>	
<a href="#">04.7192.1500</a>	
<a href="#">Hochspannungskabel Der Firma Haug Typ Vk N 23 300 Id 05.8519.000</a>	
<a href="#">01.7780.200 (Ex. 01.7780.000)</a>	
<a href="#">53.6811.00</a>	
<a href="#">53.8560.00</a>	
<a href="#">01.7835.100 En SI Rlc Netzteil</a>	
<a href="#">05.8005.057</a>	
<a href="#">53.8068.00</a>	
<a href="#">08.8710.000 Aufladestab Als Axial 015-150 Cm2x Befestigungsschrauben</a>	
<a href="#">Rn 090 200 Al Å216; 18</a>	
<a href="#">96.6040.86</a>	
<a href="#">Duo-008884 Ionisierungsstab Vision 1700</a>	
<a href="#">Duo-008883</a>	
<a href="#">Rn 200 250 Koax Ac Ionisationsstab</a>	
<a href="#">27.6008.00 10</a>	
<a href="#">04.7202.300</a>	
<a href="#">03.8051.000 Elektrode</a>	
<a href="#">01.7780.200</a>	
<a href="#">Netzteil Multistat 230 V / 50-60 Hz,Mit Funktions¼berw Achung (K1) , 01.7760.000</a>	
<a href="#">04.7204.500</a>	
<a href="#">03.8005.023</a>	
<a href="#">27.6011.00</a>	
<a href="#">X-6614 Compressed-Air Hose 15x9 Mm</a>	

<a href="#">03.8565.000</a>	
<a href="#">03.8505.000 245cm</a>	RN TPE Ionization bar Customs tariff number: 8543 7090
<a href="#">09.7700.200</a>	
<a href="#">04.7187.000 Ring Ionizer Ri 65 P</a>	
<a href="#">Ei-Rn 200 200</a>	
<a href="#">53.0039.01</a>	
<a href="#">06.0240.000 Anschlusskabel System X-2000 Tpefest Mit Stab Verbunden 2,00 M</a>	
<a href="#">01.7960.000</a>	
<a href="#">06.0241.000 Anschlusskabel Tpefest Stecker X-2000 Koax Ac</a>	
<a href="#">10.7218.001 Vorrichtung Zum Reinigen Rs1, Haug</a>	
<a href="#">05.8020.002</a>	
<a href="#">08.8711.000 Aufladestab Als Radialhs- 06.2225.000 015-150 Cm</a>	
<a href="#">11.7224.004 Compact Filter Control Valve, With Pressure Gauge</a>	
<a href="#">06.0220.000 Hochspannungskabel 2.5 M Koax Ac Exmit Hs-Stecker System X-2000</a>	
<a href="#">03.8020.000 Strahler Ionisator Ei Vs 83cm Cable 5 M</a>	
<a href="#">03.8520.036 Vs 036 200 Tpeionisationsstab</a>	
<a href="#">En SI Lc</a>	
<a href="#">03.8025.008</a>	
<a href="#">01.7760.000 230 V Multistat 01.7760.000</a>	
<a href="#">06.2002.000 Ht Cable Flex - 5 Meters</a>	
<a href="#">System X-2000</a>	
<a href="#">Ei- Rae210 000</a>	
<a href="#">03.8020.180 Vs 082 200ionisationsstab</a>	
<a href="#">KI Main Body Fsd 0.4 X60; R1/2x13 For 200.00cm</a>	
<a href="#">Hb 0602/0091 Wandler</a>	
<a href="#">06.0220.000 Hochspannungskabel Koax Ac Exmit Hs-Stecker System X-2000</a>	
<a href="#">SI (0 006 606 050)</a>	
<a href="#">01.7956.000 Multistat Ex Sdip54230v</a>	
<a href="#">En-8-115v</a>	POWER SUPPLY FOR IONIZER PRI 115VAC 50-60HZ



<a href="#">97.6100.00</a>	
<a href="#">04.7204.500 Ri Lg 7204 500 Softdüse</a>	
<a href="#">Ei-Ex-160-1000</a>	
<a href="#">03.8020.000 VSIONISATIONSSTAB170 Cm</a>	
<a href="#">03.8065.000 Prx Radial Koax Ac</a>	
<a href="#">01.7956.000 Ex Sd 230v/50-60hz</a>	
<a href="#">53.8064.00</a>	
<a href="#">06.0241.000</a>	
<a href="#">Ei-Ex-120-1000</a>	
<a href="#">V53760/27 Antistatik Stab-System X-2000,</a> <a href="#">Vs 075 300</a>	
<a href="#">01.7760.000</a>	Power supply Multistat 230 V / 50-60 Hz with function monitoring (K1) Customs tariff number: 8543 7090
<a href="#">01.7781.020 Netzteil En SI115v/50-</a> <a href="#">60hzzolltarifnummer: Evn 98,P2=us</a>	
<a href="#">038051160</a>	
<a href="#">01.7863.100</a>	
<a href="#">01.7833.200</a>	
<a href="#">97.6188.00</a>	
<a href="#">11.7224.004 Kompakt-Regelventil Filter, Mit</a> <a href="#">Manometer</a>	
<a href="#">05.8519.200 Vk N 23 200 Koax Ac</a>	
<a href="#">96.6040.04</a>	
<a href="#">05.8519.300 Vk N 23 300 Koax</a> <a href="#">Acverbindungskabel</a>	
<a href="#">06.0210.000 Anschlusskabel Systemx-</a> <a href="#">2000koax Ac</a>	
<a href="#">05.8519.000</a>	
<a href="#">Static Stick For Type: En 8 Nr: V25794/35</a>	
<a href="#">01.7757.100</a>	
<a href="#">01.7833.000 Power Pack En-SI Lc</a>	
<a href="#">97.1105.08</a>	
<a href="#">038008000 Rae185</a>	
<a href="#">53.0038.02</a>	
<a href="#">09.7426.200 Generator</a>	

<a href="#">06.2225.001 Ak N 22 Als+ae radial 2,00 M</a>	
<a href="#">02.8593.600 Verbindungskabel Mit Klappwinkel</a>	
<a href="#">03.9011.009 Ei W 030,25 000 Axialionisationsstab</a>	
<a href="#">12.0002.000 Combi-Ionisorator 010-130 Cm</a>	
<a href="#">10.7220.000 (Liquid 0,5 L)</a>	
<a href="#">09.7426.200</a>	
<a href="#">12.7229.000</a>	
<a href="#">Ei-Ex-145-1000</a>	
<a href="#">03.8020.000</a>	
<a href="#">10.7220.000 Spezial-Reinigungsmittel</a>	
<a href="#">03.8005.000</a>	
<a href="#">03.8505.000 200cm</a>	RN TPE ionizing Customs tariff number: 8543 7090
<a href="#">06.0240.000 Anschlusskabel Systemx-2000 Tpe Mit Stecker Koax Ac</a>	
<a href="#">05.8020.002 Ionisationsstab</a>	
<a href="#">04.7187.200</a>	
<a href="#">06.2225.001 Ak N 22 Als+ae Radialaufladekabel Komplettpreis</a>	
<a href="#">Ps 095 400 Axial Ionisorator</a>	
<a href="#">03.8505.000 Ionisationsstab Rn Tpe</a>	
<a href="#">Vs 095 400 Axial Ionisorator</a>	
<a href="#">01.7780.220 Modultype: En Sl Id: 7780.220 Prim:230vac 50-60 Hz 20 Va Sek1: 6,7 Kvac 3ma</a>	
<a href="#">09.7426.200 Aufladegenerator Ag 25 Negativ230v/50-60hz</a>	
<a href="#">Generator 7780 Enslc And Pistol Blowing Lg 500</a>	
<a href="#">27.6008.00 Piston Rings</a>	
<a href="#">05.8065.076 Ionisorator</a>	
<a href="#">X-6614</a>	
<a href="#">51.4741.00</a>	
<a href="#">53.8550.00</a>	
<a href="#">05.8091.100 Prx U 27x18x27 200 Rohs-Konformu-Elektrode Hs-Radial Unten</a>	
<a href="#">03.7005.024</a>	

<a href="#">53.8063.00</a>	
<a href="#">09.7425.200 Aufladegenerator Ag 25</a> <a href="#">Positiv230v/50-60hz</a>	
<a href="#">03.8601.000 Ionisationsstab Ps Radial</a> <a href="#">Tpe"power Square" 1x Befestigungssatz</a>	
<a href="#">01.7757.000</a>	
<a href="#">X-7807</a>	
<a href="#">53.6636.00</a>	
<a href="#">12.7231.000</a>	
<a href="#">10.7218.000 Cleaning Brush Rb1</a>	
<a href="#">04.7204.200</a>	
<a href="#">VI N 22 200 Tpe</a>	
<a href="#">01.7780.200 Netzteil En SI 2,6 M</a> <a href="#">Netzleitung230v/50-60hz 10 M</a> <a href="#">Anschlussleistung</a>	
<a href="#">06.0210.000 Anschlusskabel Systemx-2000</a> <a href="#">Koax Ac</a>	
<a href="#">04.7614 300</a>	
<a href="#">03.8505.000 105cm</a>	RN TPE Ionization bar Customs tariff number: 8543 7090
<a href="#">Isolierprofil Ri Lg(Ersatzteil)ionizing Head</a> <a href="#">(H511, Haug)</a>	
<a href="#">06.0210.000</a>	
<a href="#">10.0004.000 SI Stabhalter Klick Zack</a>	
<a href="#">03.8051.000</a>	
<a href="#">X-6615</a>	
<a href="#">Ei-Vs 140 200</a>	
<a href="#">Ei-Ex-130700</a>	
<a href="#">03.8565.000 Prx Radial Tpe</a>	
<a href="#">06.0240.000</a>	SystemX-2000 TPE connection cable firmly connected to the rod
<a href="#">06.2220.000</a>	
<a href="#">06.0220.000 Hochspannungskabel Koax Ac</a> <a href="#">Exmit Hs-Stecker Systemx-20002,00m</a>	
<a href="#">53.9111.00 Pos.5</a>	